

**Garant****DNMG 150404, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150404 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Type	HB7010-1

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbrøder	SS
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning