

**Garant****DNMG 150404, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250670 HB7020
GTIN	4045197948915
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150404 HB7020 Type: HB7020

Spånryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HB7020
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min

Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	SS
Primær anvendelse	P
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning