

Garant**DNMG 150404, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 250767 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197949073 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

DNMG 150404 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|-------------------|
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
| Primær anvendelse | P |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 440 m/min |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Spånryder | SM |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,5 mm/o |
| Type | HB7010-1 |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 5 mm |
| Belægning | belagt |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150404 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |