

Garant**DNMG 150408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250868 HB7010-1
GTIN	4045197949172
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Type	HB7010-1
Spånryder	SG

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning