

Garant**DNMG 150412, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250769 HB7010-1
GTIN	4045197949141
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150412 HB7010-1 Type: HB7010-1
Spånryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning

Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Spånbrøder	SM
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150412
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning