

Garant**DNMG 150404, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250767 HB7035-1
GTIN	4045197949097
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150404 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f: 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SM
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning