

**Garant****DNMG 150412, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250869 HB7020
GTIN	4045197949219
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150412 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SG

Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	SG
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7020
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning