

Garant**DNMG 150412, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250869 HB7010-1
GTIN	4045197949202
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150412 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Spånryder	SG

Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning