

Garant**DNMG 150412, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150412 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SG
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Primær anvendelse	P
Type	HB7035-1

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning