

**Garant****Båndmål mm/tommer, Længde: 5m**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 461910 5      |
| GTIN                | 4045197949301 |
| Artikelklasse       | 41H           |

## Beskrivelse

### Udførelse:

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et kabinet af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb.

For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stopasten belagt med **2K-Haptoprene**. Glidelejer med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb.

**Innovativ dæmper** af specialgummi optager returstedets energi og skåner håndledet.

**Indsat aluminiumprofil** på undersiden, så båndmålet står præcist.

En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

mm-/tommeskala inddeling

## Teknisk beskrivelse

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Båndbredde      | 16 mm |
| Kabinet, længde | 70 mm |
| Båndlængde      | 5 m   |
| Kabinet, bredde | 30 mm |
| Kabinet, højde  | 69 mm |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Norm                  | EG II      |
| Kalibrering           | G1         |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Produkttype           | Båndmål    |

**Services**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| KalibreringBåndmål Maks. længde 5 m | 026240 5 |
|-------------------------------------|----------|