

**Garant****Snittapforlænger med hurtigspændeanordning, Type: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338460 2
GTIN	4045197953094
Artikelklasse	31M

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Lang udførelse.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens forende er udstyret med en hurtigspændeanordning.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i spiraltap-hurtigskifteindsatser eller spiraltap-ER-spændepatroner med firkant.

**Fordel:**

- Tidsbesparende skift af snittapperne med stor gentagelsesnøjagtighed takket være hurtigskiftekobling.
- Næsten vilkårlig kombination af forlængerne takket være identiske diametre  $D_3$  og medbringerfirkant  $K_2$ .

**Anvendelse:**

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

**Passer til:**

Holder i spiraltap-hurtigskifteindsatser eller spiraltap-ER-spændetænger med firkant.

**Teknisk beskrivelse**

Til nom. gevind-Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M4,5 – M5
Forlænger Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Forlænger Ø D <sub>4</sub>	12 mm
Forlænger L <sub>3</sub>	145 mm
Forlænger L <sub>2</sub>	45 mm
Til nom. gevind-Ø d <sub>1</sub> DIN 371	M3
Forlænger K <sub>2</sub>	9 mm
Til gevindskaft-Ø d <sub>2</sub>	3,5 mm
Produkttype	Forlænger