

Garant**Snittapforlænger med hurtigspændeanordning, Type: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338460 8
GTIN	4045197953155
Artikelklasse	31M

Beskrivelse**Udførelse:**

- Lang udførelse.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens forende er udstyret med en hurtigspændeanordning.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i spiraltap-hurtigskifteindsatser eller spiraltap-ER-spændepatroner med firkant.

Fordel:

- Tidsbesparende skift af snittapperne med stor gentagelsesnøjagtighed takket være hurtigskiftekobling.
- Næsten vilkårlig kombination af forlængerne takket være identiske diametre D_3 og medbringerfirkant K_2 .

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Passer til:

Holder i spiraltap-hurtigskifteindsatser eller spiraltap-ER-spændetænger med firkant.

Teknisk beskrivelse

Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 371	M10
Til gevindskaft-Ø d ₂	10 mm
Forlænger Ø D ₄	18 mm
Forlænger K ₂	9 mm
Forlænger L ₂	45 mm
Forlænger Ø D ₃	12 mm
Forlænger L ₃	145 mm
Produkttype	Forlænger