

Garant**Snittapforlænger med hurtigspændeanordning, Type: 13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

338460 13

GTIN

4045197953209

Artikelklasse

31M

Beskrivelse**Udførelse:**

- Lang udførelse.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens forende er udstyret med en hurtigspændeanordning.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i spiraltap-hurtigskifteindsatser eller spiraltap-ER-spændepatroner med firkant.

Fordel:

- Tidsbesparende skift af snittapperne med stor gentagelsesnøjagtighed takket være hurtigskiftekobling.
- Næsten vilkårlig kombination af forlængerne takket være identiske diametre D_3 og medbringerfirkant K_2 .

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Passer til:

Holder i spiraltap-hurtigskifteindsatser eller spiraltap-ER-spændetænger med firkant.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------|
| Forlænger L ₂ | 49 mm |
| Forlænger K ₂ | 14,5 mm |
| Forlænger L ₃ | 149 mm |
| Til gevindskaft-Ø d ₂ | 18 mm |
| Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376 | M22 – M24 |
| Forlænger Ø D ₃ | 18 mm |
| Forlænger Ø D ₄ | 29 mm |
| Produkttype | Forlænger |