

Garant**GARANT Softcut® 45° high performance-planfræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 213555 32/3 |
| GTIN | 4045197953414 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug. Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **str. 211750 3,0** med klinge nr. **674252 15IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| passende vendeskærsplatter | SE.T1305 |
| passende vendeskærsplatter | XEEW1305 |
| Holdeboring-Ø | 16 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| Skær-Ø D _c | 32 mm |
| Maks. udv. Ø D _{maks} | 44 mm |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Samlet længde $L_{i,alt}$ | 40 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Serie | Softcut® |
| Skaftudførelse | med boring |
| Indstillingsvinkel κ | 45 grader |
| Deling af skærene | ulige |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | MTC |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Planfræser |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |