

Garant**GARANT Softcut® 45° high performance-planfræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213555 160/12
GTIN	4045197953681
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug. Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **str. 211750 3,0** med klinge nr. **674252 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Skær-Ø D_c	160 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	172,3 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
Antal skær Z	12
Holdeboring-Ø	40 mm

passende vendeskærsplatter	SE.T1305
passende vendeskærsplatter	XEEW1305
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP