

**Garant****GARANT Softcut® 45° high performance-planfræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213555 125/10
GTIN	4045197953667
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug. Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri.

**Bemærk:**

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **str. 211750 3,0** med klinge nr. **674252 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	63 mm
Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Maks. udv. Ø $D_{\text{ maks}}$	137,3 mm
Skær-Ø $D_c$	125 mm
passende vendeskærsplatter	SE.T1305
passende vendeskærsplatter	XEEW1305

Holdeboring-Ø	40 mm
Antal skær Z	10
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP