

Garant**GARANT Master Steel HM-sletfræser HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	204019 14
GTIN	4045197954244
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Til **sletbearbejdning**.

Speciel geometri til optimal spåntransport.

Høj **egenstabilitet og rolig gang** takket være ulige tanddeling.

Til **periferifræsning som sletbearbejdning**.

Utroligt lange skær til effektiv sletbearbejdning.

Bemærk:

Mulighed for efterslibning fra $\varnothing D_c = 6$ mm.

$a_{e\text{ maks.}} = 0,05 \times D$

Teknisk beskrivelse

Skær- $\varnothing D_c$	14 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	14 mm
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,098 mm
Spiralvinkel	45 grader
Tilspændingsretning	Vandret
Samlet længde L	122 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skærlængde L_c	70 mm
Tolerance, nom. \varnothing	f8

Antal tænder Z	7
Hjørnefasvinkel	90 grader
Serie	Master Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,05 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
GG (G)	egnet	200 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

