

Garant**Gevindskærehurtigskiftepatron, BT 40, Gevindskæreområde: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334663 M3-12
GTIN	4045197954411
Artikelklasse	31M

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
- Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

Bemærk:

- **Gevindskærehurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskærehurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-2

Længdeudligning, tryk: 7,5 mm

Længdeudligning, træk: 7,5 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Indv. Ø D₁: 19 mm

Udragende længde, A-mål: 68 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	38 mm
--------------	-------

Indv. Ø D ₁	19 mm
Længdeudligning, tryk	7,5 mm
Udragende længde, A-mål	68 mm
Længdeudligning, træk	7,5 mm
Gevindskæreeområde	M3 – M12
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Produkttype	Gevindskærepatron