



Magnetløfter MaxX, maks. bærelast (plan): 1500kg



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	382001 1500
GTIN	2050001944078
Artikelklasse	38D

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt og robust design med neodym-permanentmagneter. Princippet om "neutral krone" forhindrer magnetisk spredning og uønskede tiltrækningskræfter på tilstødende byrder. Konstant ydeevne garanteres af legemet fremstillet som monoblok uden svejsninger. En lås holder håndtaget og forhindrer, at byrden utilsigtet frigøres. Certificeret afrivningskraft.

Anvendelse:

Hurtig og enkel håndtering og transport af flade og runde materialer med tredobbelt sikkerhed.

Teknisk beskrivelse

min. materialegodstykkelse, rund	30 mm
Vægt	66 kg
maks. belastning, rund	600 kg
Mål E	122 mm
Mål D	171 mm
Mål C	166 mm
Mål G	64 mm

Mål b	383 mm
min. materialegodstykkelser, plan	45 mm
Mål F	330 mm
maks. belastning, plan	1500 kg
Mål A	316 mm
maks. Ø rund	500 mm
maks. længde plan	3000 mm
Produkttype	Løfte/hejse-magnet