

 Atlas Copco

Trykluftslagnøgle, Type: W2411



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Effektive slagnøgler.

Returluftudgang gennem håndtaget, skift mellem **højre- / venstreløb**.

· **Godt afbalanceret og ergonomisk.**

Anvendelse:

Velegnet til let montagearbejde.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Konstruktion	pistol
Arbejdsstøj	88 dB(A)
Højde	165 mm
Værktøjsholder, mål	3/8 tommer

Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M10
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Maks. luftbehov	678 l/min
Momentområde	13 - 80 Nm
Maks. vibration iht. EN	7 m/s ²
Producentbetegnelse	W2411
Vægt	1 kg
maks. omdrejningstal	7000 min ⁻¹
Længde	154 mm
Værktøjsholder, drevprofil	□
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Skruemaskine