

**Garant**
**GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 18/2mm**


## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212802 18/2
GTIN	4045197956026
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

### Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

### Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

## Teknisk beskrivelse

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	8,13 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Ø $D_3$	10 mm
Udhængslængde $L_1$	30 mm
Skær-Ø $D_c$	18 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	28 mm
passende vendeskærsplatter	XOM.060310
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	34 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	0,3 mm
Indvendig køling	ja
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,82 grader
Antal skær Z	2
Samlet længde $L_{\text{alt}}$	80 mm

Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	15 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2