

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:
18/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212803 18/2
GTIN	4045197956033
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning a_p	0,3 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Udhængslængde L_1	20 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	150 mm
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	2
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	34 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	8,13 mm
passende vendeskærsplatter	XOM.060310
Skær-Ø D_c	18 mm
Rampingvinkel α_{maks}	2,82 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP