

Garant**Hjulbærerpar til mobilt skuffemodul Skubberetning, skuffefront, Type: R36E****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942947 R36E
GTIN	4045197526366
Artikelklasse	91H

Beskrivelse**Udførelse:**

Konsolhjulpar – 2 kuglelejrede faste hjul og 2 kuglelejrede drejelige hjul (Ø 100 mm) med bremse, forbundet med en travers. **Vær opmærksom på hjulenes rotationsretning.** Bæreevne 600 kg ved jævnt fordelt last.

Passer til:

Konsolhjulpar, der passer til værktøjsskabskabinetter i produktgruppe 94 (op til 08/2019) med **målene 27×36E, 36×36 E.** Af sikkerhedsmæssige årsager (fare for at vælte) er kabinettets maks. nyttehøjde 900 mm (27×36E) hhv. 1225 mm (36×36E). **Skubning fra skuffefronten.**

Bemærk:

- **Skuffer i mobile værktøjsskabe skal være udstyret med separate skuffelåse. Det sikrer, at skufferne låses automatisk, så de ikke går op under transport. Separate låse til skuffer i produktgruppe 94 (indtil 08/2019) finder du under nr. 949605 i reservedelslisten.**
- **Vær opmærksom på skabets egenvægt i forbindelse med hjulenes bæreevne (600 kg).**
- **Vær opmærksom på hjulenes ønskede rotationsretning.**

Teknisk beskrivelse

Maks. bæreevne, i alt	600 kg
Hjul-Ø, drejehjul	100 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2

Rotationsretning	Retning skabsbredde
Type	R36E
Hjul-Ø, fast hjul	100 mm
Antal faste hjul uden bremse	2
Produkttype	rulle