



Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860100 100
GTIN	4008158004051
Artikelklasse	82C

Beskrivelse

Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert. Med kunststofhætte på trykfladen.

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	100 mm
Udladning	50 mm
Tværsnit, glideskinne	15×5 mm
Produkttype	Skruetvinge

