

Garant**GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2,5×D, TiAlN, MF: 8X0,75****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 139683 8X0,75 |
| GTIN | 4045197958013 |
| Artikelklasse | 11D |

Beskrivelse**Udførelse:**

HM-gevindfræser **med ulige skærdeling og øget antal skær**. Den **ulige skærdeling** gør at der opnås et **meget roligt løb** og lang **værktøjsstandtid**.

Nyudviklet universalgeometri og **højeffektiv belægning** til brug over et bredt materialespektrum.

- **Væsentligt reducerede vibrationer** takket være **ulige skærdeling**.
- **Øget antal skær**.
- **Ny belægning** giver optimal slidstyrke.
- **Korrigeret gevindprofil** til **forhindring af profilforvrængninger**.

Fordel:

Sænketrin på skaftet til 90°-forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: bestilles med **nr. 139683 + 129100 HB**

Form **HE**: bestilles med **nr. 139683 + 129100 HE**

Indvendig køling: ja

Antal tænder Z: 4

Gevindstigning: 0,75 mm

Nominel Ø D_c: 6,8 mm

Skærlængde L_c: 20,63 mm

Skaftlængde L_s: 40 mm

Samlet længde L: 75 mm

Skaft-Ø D_s: 10 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------------------------|
| Skaft-Ø D _s | 10 mm |
| Gevinddybde | 16 mm |
| Tilspænding f _z i stål < 750 N/mm ² | 0,06 mm |
| Antal tænder Z | 4 |
| Indvendig køling | ja |
| Gevindstigning | 0,75 mm |
| Antal spånnoter | 4 |
| Samlet længde L | 75 mm |
| Skaftlængde L _s | 40 mm |
| Gevindstørrelse | M8×0,75 |
| Nominel Ø D _c | 6,8 mm |
| Skærlængde L _c | 20,63 mm |
| Programmeringsværdi til forsænkning L ₁ | 21,48 mm |
| Hals-Ø D ₁ | 8,5 mm |
| Belægning | TiAlN |
| Gevindtype | MF |
| Gevindtype | MF-LH |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Skæremateriale | HM |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved gennemgangshul |
| Deling af skærene | ulige |
| Sænketrvinkel | 90 grader |
| Farvering | grøn |
| Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig |
| Serie | Master TM |
| Produkttype | Gevindfræser |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | 200 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 190 m/min | N |
| Alu > 10% Si | egnet | 160 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 125 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 115 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 110 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 80 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 70 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 75 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | egnet | 45 m/min | S |
| GG (G) | egnet | 105 m/min | K |
| CuZn | egnet | 175 m/min | N |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| våd, minimal | egnet | | |
| Luft | egnet | | |

Services

| | |
|-----------------------|-----------|
| Skaftslibning Type HE | 129100 HE |
| Skaftslibning Type HB | 129100 HB |