



LED-akku-arbejdslampe, Effektforbrug: 17 W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081254 17
GTIN	5708997354391
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste LED-arbejdslamper med stødsikkert aluminiumshus og beskyttelseskant af gummi.

- **Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.**
- **Høj lyseffekt, lavt energiforbrug, lang levetid.**
- **Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.**

NOVA-arbejdslampe med integreret bæregreb. Højeffektiv COB-LED med 5-trins lysdæmpningsfunktion; kan drejes.

Beskyttelsesklasse IP: IP 67

ATEX-zone: Ingen

Lysnet: 150 - 1500 lm

CRI-værdi: 80

Antal medfølgende akkuer: 1

Batteritype: Lithium-ion

Samlet længde: 163 mm

Teknisk beskrivelse

Farvetemperatur	6000 K
Akku-kapacitet	5,4 A·h

Batterispænding	3,7 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
ATEX-zone	Ingen
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Lysnet	150 - 1500 lm
Antal medfølgende akkuer	1
Samlet højde	163 mm
Samlet længde	163 mm
Totalbredde	63 mm
CRI-værdi	80
Vægt	710 g

Tilbehør

Trefodsstativ Højde 1,35-3 m	081252 1,35-3
------------------------------	---------------