

**Garant****Stålskruetvinge, Spændvidde: 100 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 860480 100    |
| GTIN                | 4045197335050 |
| Artikelklasse       | 81D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Letgående stålsjindel med trapezgevind, bruneret.

Bevægelig trykplade med integreret **spindelsikring forhindrer frigørelse** af spindlen ved vibrationer. Maksimal kraftoverførsel takket være **kraftskraft** med praktisk Haptoprene®-overflade og slagfast PP-kerne. Skridsikker overfladestruktur, også med våde og olieindsmurte hænder.

Tværsnit, glideskinne: 11,5×5,7 mm

Udladning: 60 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Spændvidde            | 100 mm      |
| Tværsnit, glideskinne | 11,5×5,7 mm |
| Udladning             | 60 mm       |
| Produkttype           | Skruetvinge |

