



Anhugningsspiral DSR, Gevind-Ø: M8X1,25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086452 M8X1,25
GTIN	2050001944597
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Teknisk beskrivelse

Højde, skruehoved A	33 mm
Øjetykkelse F	14 mm
Skruehoved-Ø C	30 mm
Anhugningsspiralbredde G	53 mm
Gevindlængde L	15 mm
Øjevidde E	27 mm

Højde, mellemstykke B	30 mm
Afstand, mellemstykkeøje D	38 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	8 mm
Gevind-Ø	M8×1,25
Bæreevne WLL SF 5:1	0,4 t
Bæreevne WLL SF 4:1	0,5 t
Produkttype	Anhugningsspiral