



Anhugningsspiral DSR, Gevind-Ø: M14X2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Teknisk beskrivelse

Gevindlængde L	23 mm
Skruehoved-Ø C	45 mm
Øjetykkelse F	17 mm
Øjevidde E	38 mm
Anhugningsspiralbredde G	76 mm
Højde, mellemstykke B	40 mm

Afstand, mellemstykkeøje D	53 mm
Højde, skruehoved A	45 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	8 mm
Gevind-Ø	M14×2
Bæreevne WLL SF 4:1	1,8 t
Bæreevne WLL SF 5:1	1,4 t
Produkttype	Anhugningsspiral