



## Anhugningsspiral DSR, Gevind-Ø: M16X2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086452 M16X2
GTIN	2050001944832
Artikelklasse	08Y

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

**Bemærk:**

**SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivelse

Øjetykkelse F	17 mm
Anhugningsspiralbredde G	76 mm
Højde, skruehoved A	45 mm
Afstand, mellemstykkeøje D	53 mm
Øjevidde E	38 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	8 mm

Gvindlængde L	27 mm
Højde, mellemstykke B	40 mm
Skruehoved-Ø C	45 mm
Gvind-Ø	M16×2
Bæreevne WLL SF 4:1	2,3 t
Bæreevne WLL SF 5:1	2 t
Produkttype	Anhugningsspiral