



## Nålemarkør FlyMarker® mini 65/30 Batteridrift., Akku-kapacitet: 2X2Ah



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085757 2X2
GTIN	2050001945945
Artikelklasse	04F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til permanent mærkning/markering/skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).

- **Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.**
- **Enkel software, der kan betjenes intuitivt, med adgangskodebeskyttelse.**
- **Farvedisplay med høj opløsning.**
- **Visning af mærkning af hensyn til sikker mærkningsproces.**
- **Brudsikkert hus.**
- **Interfaces: USB-A, USB-B og Ethernet.**
- **Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.**
- **Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.**
- **Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.**
- **Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.**
- **Inkl. HPGL-pakke (til mærkning af individuelle logoer og kontrolmærker, CE-mærke inkl.)**
- **Inkl. komfortpakke (f.eks. til lagidentifikation, forpositionering, multimærkning, etc.)**
- **Intern hukommelse til flere hundrede mærkningsfiler, fonte og logoer.**
- **Fås på 15 sprog.**

Ekstremt handy, 100 % mobilt **akku-håndmarkeringssystem** med integreret tastatur og højopløsnings-LC-farvedisplay.

Markeringsfelt: 65 × 30 mm.

## Norm:

Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedelev i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).

- **Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.**
- **Enkel software, der kan betjenes intuitivt, med adgangskodebeskyttelse.**
- **Farvedisplay med høj opløsning.**
- **Visning af mærkning af hensyn til sikker mærkningsproces.**

## Leveringsomfang:

Inklusive integreret værktøj, HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, **2×18 V lithium-ion-akkuer**, lader.

## Bemærk:

Ekstratilbehør: Magnetholdeplade nr. 085758 65/30, søjlestativ nr. 085783 MINI.

maks. markeringsfelthøjde: 30 mm

Interface: USB-interface

Akku-kapacitet: 2 Ah

Nominel spænding: 18 V

Vægt inklusive akku: 2,4 kg

## Teknisk beskrivelse

Skrifthøjde	10 mm
Akku-kapacitet	2 Ah
Interface	USB-interface
Producentbetegnelse	FlyMarker® mini 65/30
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Nominel spænding	18 V
Vægt inklusive akku	2,4 kg
maks. markeringsfeltbredde	65 mm
maks. markeringsfelthøjde	30 mm
Produkttype	Målemarkør

**Tilbehør**

Logofremstilling fra fil Type LOGO	085785 LOGO
Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 90 grader	085790 90
Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 60 grader	085790 60
Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 110 grader	085790 110
Søjlestativ til stationær drift/brug Type MINI	085783 MINI
Magnetholdeplade til FlyMarker® mini Type 65/30	085758 65/30