

**Garant****Skæreskive, high performance-udførelse EKSTRA SMAL, stål, Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563262 125
GTIN	4045197967510
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ny **high performance-udførelse** fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. **Forbedret skæreydelse** takket være ru, frislubende sideflader, enestående standtid, **forbedrede forskæringsegenskaber**. Den lille skivetykkelse muliggør **hurtig** skæring **uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse. Rene snitflader, nærmest ingen graddannelse.**

Specialtype til **stål**, high-performance-udførelse.

**Specifikation:****A60S-BF.****Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	12200 min <sup>-1</sup>
Specifikation	A60S-BF
Skive-Ø	125 mm
Form	41

Borings-Ø	22,23 mm
Skivebredde	1 mm
Formbeskrivelse	lige
Til materialetykkelse	3 mm
Slibemiddelforkortelse	A
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		