

**Skæreskive PREMIUM\*\*\* SUPER SMAL, Skive-Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563116 115
GTIN	9003172417387
Artikelklasse	53T

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Supersmal skæreskive 0,8 mm** til meget hurtige snit i materialer af tyndt gods (f.eks. karrosseriplader). Meget lav gratdannelse og termisk belastning.

**Anvendelse:**

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed  $V_c$ .

**Specifikation:**

**A60R-BFP.**

**Bemærk:**

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	13300 min <sup>-1</sup>
Skivebredde	0,8 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Specifikation	A60R-BFP

Skive-Ø	115 mm
Formbeskrivelse	lige
Til materialetykkelse	2,4 - 4 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		