

**Skæreskive PREMIUM\*\*\* EKSTRA SMAL, Skive-Ø: 178mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 563406 178    |
| GTIN                | 9003175253555 |
| Artikelklasse       | 53T           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Specialtype** til skæring af **ikke-jernholdige metaller som f.eks. aluminium, messing, bronze etc.**

**Anvendelse:**

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed  $V_c$ .

**Specifikation:**

**A30N-BFXA.**

**Bemærk:**

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

**Teknisk beskrivelse**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Skive-Ø       | 178 mm    |
| Specifikation | A60N-BFXA |
| Skivebredde   | 2 mm      |
| Borings-Ø     | 22,23 mm  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Formbeskrivelse            | lige   |
| Til materialetykkelse      | 6 mm   |
| Slibemiddelforkortelse     | A  |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 %  |
| anbefalet angrebsvinkel    | 90 grader                                      |
| optimeret til materiale    | Aluminium                                      |
| optimeret til materiale    | Ikke-jernholdige metaller<br>og uædle metaller |
| Drevmaskine                | Vinkelslibere                                  |
| Maks. omfangshastighed     | 80 m/s   |
| Produkttype                | Skæreskive                                     |

### Brugerdata

|        | Egnet til | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|--------|-----------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet     |                |          |
| CuZn   | egnet     |                |          |
| tør    | egnet     |                |          |