

**Skæreskive PREMIUM*** EKSTRA SMAL, Skive-Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563406 115
GTIN	9009012019322
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Specialtype til skæring af **ikke-jernholdige metaller som f.eks. aluminium, messing, bronze etc.**

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed V_c .

Specifikation:

A60N-BFP.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	115 mm
Formbeskrivelse	lige
Specifikation	A60N-BFP
Borings-Ø	22,23 mm

Skivebredde	1 mm
Til materialetykkelse	3 - 5 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Aluminium
optimeret til materiale	Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		