

**3M****Grovslibeskive CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Skive-Ø x skivebredde:  
230X4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	560452 230X4
GTIN	4046719811540
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Grovslibnings-skive med **Cubitron™ II præcisionsformede keramiske korn til INOX og stål**. Meget høj slibeydelse og god standtid. Lavt slibetryk, der gør arbejdet mindre trættende.

**Anvendelse:**

Egnet til bortslibning og hårdt skærearbejde.

**Specifikation:**

**A36S-BF.**

**Teknisk beskrivelse**

Skivebredde	4,2 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	lige
Skive-Ø	230 mm
Serie	Cubitron™ II

Til materialetykkelser	12,6 - 21 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		