



Spiralbor HSS N, TiN, Ø DC h8: 4,1 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	114360 4,1
GTIN	4045197016478
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Normal kernetykkelse uden kernestigning.

Præcist slebet spids.

Profilslebet:

Høj rundløbs- og intervalnøjagtighed, bor til serieproduktion.

Med tilspidsning form C fra størrelse 2,4 mm.

Anbefaling:

Maksimal boreddybde:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Nominel Ø D _c	4,1 mm
Spånnotlængde L _c	43 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,09 mm/o
Tolerance, nom. Ø	h8
Skaft-Ø D _s	4,1 mm
Samlet længde L	75 mm
Norm	DIN 338
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	36,9 mm
Spidsvinkel	118 grader

Skaft	Cylinderskaft
Belægning	TiN
Skæremateriale	HSS
Type	N
Spiralvinkel	35-40 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	56 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	S
GG (G)	egnet	31 m/min	K
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		