

Hartig

Indvendig dobbelt-kæbemikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426900 50-75
GTIN	4250099624021
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebet spindel. Afsat og afrundet målekæbe forsynet med hårdmetal. Konstant måletryk pga. skralde. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede delstreger og tal. Forkromet mikrometerskrue. Med justeringsskrue og fastspændingsskrue.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030.

Bemærk:

Udførelse op til 600 mm måleområde fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	21 mm
Fejlgrænse	3 µm
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	50 - 75 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B4
Produkttype	Indvendig kæbemikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig kæbemikrometerskrue Maks.
måleområde 75 mm

022360 75

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 175 mm	484030 175
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 16 mm	484030 16
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 3 mm	484030 3
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 38 mm	484030 38
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 46 mm	484030 46
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 275 mm	484030 275
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 17 mm	484030 17
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 36 mm	484030 36
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 42 mm	484030 42
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm	484030 75
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 100 mm	484030 100
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 125 mm	484030 125
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 225 mm	484030 225
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 150 mm	484030 150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 200 mm	484030 200
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 32 mm	484030 32

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm	484030 95
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 13 mm	484030 13
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 15 mm	484030 15
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 20 mm	484030 20
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 24 mm	484030 24
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 34 mm	484030 34
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 4 mm	484030 4
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 60 mm	484030 60
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 6 mm	484030 6
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 26 mm	484030 26
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 12 mm	484030 12
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 5 mm	484030 5
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 19 mm	484030 19
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm	484030 65
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 28 mm	484030 28
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm	484030 25
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 44 mm	484030 44
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 85 mm	484030 85