



## Slibeskive CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Type: D852



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566368 D852
GTIN	4007220068380
Artikelklasse	55K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Slibeskive **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, coatet med galvanisk bundet diamant over hele fladen.

#### Anvendelse:

Til bearbejdning af meget hårde materialer, som f.eks. titan, nikkelbasislegeringer, støbegods, hårdmetal, keramik og fiberkompositmaterialer. Til flade- og kantbearbejdning, bearbejdning af svejse sømme og afrætning. Inklusive spændeflangesæt nr. 566365.

Maks. omfangshastighed: 40 m/s

Borings-Ø: 22,23 mm

### Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Slibemiddelforkortelse	D
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
anbefalet angrebsvinkel	5-15 grader
Maks. omfangshastighed	40 m/s

Produkttype

Slibeskive

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
tør	egnet		