



## Slibeskive CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Type: D427



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566368 D427
GTIN	4007220068359
Artikelklasse	55K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Slibeskive **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, coated med galvanisk bundet diamant over hele fladen.

#### Anvendelse:

Til bearbejdning af meget hårde materialer, som f.eks. titan, nikkelbasislegeringer, støbegods, hårdmetal, keramik og fiberkompositmaterialer. Til flade- og kantbearbejdning, bearbejdning af svejse sømme og afrætning. Inklusive spændeflangesæt nr. 566365.

Maks. omfangshastighed: 40 m/s

Borings-Ø: 22,23 mm

### Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	125 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Slibemiddelforkortelse	D
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
anbefalet angrebsvinkel	5-15 grader

Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Slibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
tør	egnet		