



Akku-slagskruemaskine, Type: M18ONEFF12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074010 M18ONEFF12
GTIN	4058546028992
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slagnøgler** med **børsteløs POWERSTATE™ EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt **metalgearhus** og ergonomisk **mellemhåndtag med softgrip**. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet. **REDLINK PLUS™-elektronik** – enestående effektstyring:

- **Med systemkommunikation drevmaskine – batteri.**
- **Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.** DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem 4 effektrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.
- **Kompakt konstruktion.**
- **Trin 4 til optimal blanding af effekt og præcision ved løsning af skruer.**
- **Kraftigt drejningsmoment på 1356 Nm.**
- **1/2 tomme fjederringsholder.**
- **ONE KEY™-app til individualisering af værktøjsindstillingerne.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security muliggør bl.a. visning af enhedens sidste position.**

Udførelse reklametekst:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slagnøgler** med **børsteløs POWERSTATE™ EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet.

- **Kompakt konstruktion.**
- **Trin 4 til optimal blanding af effekt og præcision ved løsning af skruer.**

Fordel:

DRIVE CONTROL™.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × Li-ion-batterier, lader, HD-boks, bælteclips.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

Teknisk beskrivelse

Slagtal 4. trin	0 - 2100 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Slagtal 1. trin	0 - 950 min ⁻¹
Batterispænding	18 V
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Maks. moment, 2. trin	400 Nm
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. moment, 3. trin	1356 Nm
Maks. moment, 4. trin	1356 Nm
Vægt	3,3 kg
Slagtal 3. trin	0 - 2100 min ⁻¹
Akku-kapacitet	5 Ah
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Maks. moment, 1. trin	130 Nm
Slagtal 2. trin	0 - 1750 min ⁻¹
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M33
Producentbetegnelse	M18ONEFHIWF12-502X
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
App-integration	OneKey
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion

Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Slagnøgle

Tilbehør

Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18