


Hartig

**Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader Ø 25 mm, Måleområde: 75-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	422990 75-100
GTIN	4250099616385
Artikelklasse	46P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Måletallerken af hærdet stål i plan udførelse **uden fordybning**. Hærdet, slebet målespindel. Præcision højere end **DIN 863**. Fiksering med spændearm. Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

**Anvendelse:**

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruehjul fra modul 0,6.

**Teknisk beskrivelse**

Udførelse, betjeningsdele	Isolering til håndbeskyttelse
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Måletromleinddeling	1/100 mm
Udførelse, spindel	hærdet, slebet
Måleområde	75 - 100 mm
Måletromle-Ø	24 mm
Spindel-Ø	8 mm
Udførelse, aflæsningsdele	graveret, sort

Fiksering	med klemmeanordning
Fejlgrænse	5 µm
Norm	Fabriksstandard
Friktionsskralde	ja
Måletallerkener	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

### Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022000 100
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

### Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 75 mm	421100 75
----------------------------------	-----------