



Toarmet aftrækker, Type: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880100 10
GTIN	4021176009921
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Teknisk beskrivelse

Effekt	4,5 t
Spændvidde, indvendigt	70 - 180 mm
Spændvidde, udvendigt	30 - 120 mm
Spændedybde til	100 mm
Udvendig sekskant	17 mm
Maks. moment	80 Nm

Antal kroge	2
Vægt	1,42 kg
Produkttype	Toarmet aftrækker

Tilbehør

Ekstra aftrækkerarme, par Type / spændedybde 1/100 mm	880200 1/100
Ekstra aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 1/100 mm	880220 1/100
Forlængede aftrækkerarme, par Type / spændedybde 1/200 mm	880300 1/200
Reservetrykspindel Type 1	880150 1