



Toarmet aftrækker, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880100 2
GTIN	4021176009501
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Spændvidde, udvendigt: 40 - 160 mm

Spændvidde, indvendigt: 100 - 220 mm

Spændedybde til: 150 mm

Effekt: 6 t

Teknisk beskrivelse

Spændedybde til	150 mm
Effekt	6 t
Spændvidde, udvendigt	40 - 160 mm

Spændvidde, indvendigt	100 - 220 mm
Maks. moment	150 Nm
Udvendig sekskant	22 mm
Antal kroge	2
Vægt	3,01 kg
Produkttype	Toarmet aftrækker

Tilbehør

Reservetrykspindel Type 2	880150 2
Ekstra aftrækkerarme, par Type / spændedybde 2/150 mm	880200 2/150
Ekstra aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 2/150 mm	880220 2/150
Forlængede aftrækkerarme, par Type / spændedybde 2/300 mm	880300 2/300