



Trearmet aftrækker, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880130 5
GTIN	4021176075421
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Spændvidde, udvendigt: 190 - 520 mm

Spændvidde, indvendigt: 280 - 600 mm

Spændedybde til: 200 mm

Effekt: 20 t

Teknisk beskrivelse

Spændedybde til	200 mm
Spændvidde, udvendigt	190 - 520 mm
Spændvidde, indvendigt	280 - 600 mm

Effekt	20 t
Maks. moment	650 Nm
Antal kroge	3
Udvendig sekskant	41 mm
Vægt	22,72 kg
Produkttype	Trearmet aftrækker

Tilbehør

Ekstra aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 3/200 mm	880220 3/200
Forlængede aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 4/500 mm	880320 4/500
Ekstra aftrækkerarme, par Type / spændedybde 3/200 mm	880200 3/200
Hydraulisk spindel Type 2	880170 2