

**Garant****Stålskruetvinge med klapgreb, Spændvidde: 300 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	860490 300
GTIN	4045197604286
Artikelklasse	81D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Letgående stålspindel med trapezgevind, bruneret.

Bevægelig trykplade med integreret **spindelsikring forhindrer frigørelse** af spindlen ved vibrationer. Maksimal kraftoverførsel takket være **kraftskraft** med praktisk Haptoprene®-overflade og slagfast PP-kerne. Skridsikker overfladestruktur, også med våde og olieindsmurte hænder.

Tvinge helt i stål med klapgreb. Hurtig lukning og fastspænding på emnet i låst, lodret grebsposition. **Kraftfuldt og ubesværet arbejde med udklappet greb.**

Tværsnit, glideskinne: 25×12 mm

Udladning: 140 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udladning	140 mm
Tværsnit, glideskinne	25×12 mm
Spændvidde	300 mm

Produkttype

Skruetvinge