



## Toarmet aftrækker, Type: 20



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 880100 20     |
| GTIN                | 4021176010088 |
| Artikelklasse       | 83U           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

#### Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Spændvidde, udvendigt: 40 - 200 mm

Spændvidde, indvendigt: 100 - 260 mm

Spændedybde til: 150 mm

Effekt: 6 t

### Teknisk beskrivelse

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Spændedybde til        | 150 mm       |
| Spændvidde, indvendigt | 100 - 260 mm |
| Effekt                 | 6 t          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Spændvidde, udvendigt | 40 - 200 mm       |
| Udvendig sekskant     | 22 mm             |
| Antal kroge           | 2                 |
| Maks. moment          | 150 Nm            |
| Vægt                  | 3,22 kg           |
| Produkttype           | Toarmet aftrækker |

## Tilbehør

|   |              |
|---|--------------|
| Ekstra aftrækkerarme, par Type / spændedybde 2/150 mm     | 880200 2/150 |
| Forlængede aftrækkerarme, par Type / spændedybde 2/300 mm | 880300 2/300 |
| Ekstra aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 2/150 mm | 880220 2/150 |
| Reservetrykspindel Type 2                                 | 880150 2     |