

Garant**Stålskruetvinge, Spændvidde: 120 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	860480 120
GTIN	4045197335067
Artikelklasse	81D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Letgående stålsjindel med trapezgevind, bruneret.

Bevægelig trykplade med integreret **spindelsikring forhindrer frigørelse** af spindlen ved vibrationer. Maksimal kraftoverførsel takket være **kraftskraft** med praktisk Haptoprene®-overflade og slagfast PP-kerne. Skridsikker overfladestruktur, også med våde og olieindsmurte hænder.

Tværsnit, glideskinne: 13,5×6,5 mm

Udladning: 60 mm

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	120 mm
Tværsnit, glideskinne	13,5×6,5 mm
Udladning	60 mm
Produkttype	Skruetvinge

