

HOLEX

Højeffektiv skruetvinge helt i stål med specialtrykhætte, Spændvidde: 500mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861120 500
GTIN	4045197657404
Artikelklasse	82C

Beskrivelse

Udførelse:

Skinne og fast bøjle i trukket blankstål (specialprofil), sejhærdede og el-galvaniserede. Glidebøjle i stål, sænksmedet, sejhærdet og el-galvaniseret. Slidstærk, letgående stål-spindel med trapezgevind. Lang levetid takket være varmebestandig specialtrykplade med sinterstålindlæg, kan drejes op til 35°. Sejhærdet og bruneret spindel med forskydeligt T-greb.

Anvendelse:

Til tunge og meget tunge opgaver ved fastspænding af emner i stålindustrien, smedeværksteder, lastbil- og maskinindustrien osv. Den bevægelige specialtrykhætte gør det muligt at spænde skrå emner. 35°. **Maks. spændetryk op til ca. 12000 N.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	3,7 kg
Tværsnit, glideskinne	30×15 mm
Spændvidde	500 mm
Udladning	140 mm

Produkttype

Skruetvinge

Tilbehør

Trykplade Type GSV

861121 GSV

Trykplade Type GSP

861121 GSP