



## Toarmet aftrækker, Type: 4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880100 4
GTIN	4021176009761
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

#### Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Spændvidde, udvendigt: 80 - 520 mm

Spændvidde, indvendigt: 200 - 590 mm

Spændedybde til: 200 mm

Effekt: 12 t

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde, indvendigt	200 - 590 mm
Spændvidde, udvendigt	80 - 520 mm
Effekt	12 t

Spændedybde til	200 mm
Antal kroge	2
Maks. moment	400 Nm
Udvendig sekskant	36 mm
Vægt	14 kg
Produkttype	Toarmet aftrækker

## Tilbehør

Hydraulisk spindel Type 1	880170 1
Reservetrykspindel Type 4	880150 4
Ekstra aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 3/200 mm	880220 3/200
Forlængede aftrækkerarme, par Type / spændedybde 4/500 mm	880300 4/500
Forlængede aftrækkerarme, par Type / spændedybde 3/300 mm	880300 3/300
Ekstra aftrækkerarme, par Type / spændedybde 3/200 mm	880200 3/200